

2股電極の機能を低コストで！～シングルリード線電極から複数の装置へ～

ブルーセンサーBR PCタイプ用 ワンタッチ脱着式コネクタ

# ディンクルコネクター (2股・3股タイプ)




## コストを抑え、複数の装置で モニタリングが可能です！

ブルーセンサー BR (PC) 用のワンタッチ脱着式コネクタ『ディンクルコネクター』のECGケーブル付タイプです。ECGケーブルが2股・3股になっていますので、シングルリード線電極から複数の装置へ接続ができ、同時にモニタリングが可能です。電極の使用個数を削減し、検査単価を抑えて業務が行えます。

### プラスチックコネクター(PC)

電極側のコネクタを特殊な加工で連結しリード線のからみを防止。ディンクルコネクターへのワンタッチ脱着を容易にします。


(ブルーセンサーBRのオプションとなります。)



### ブルーセンサーBR

長時間のモニタリングに最適な【X線透過性】のディスプレイ心電図電極です。

電極サイズ：28×20mm  
クロスバックング  
リード線長さ：100cm、170cm



### ECGケーブル付ディンクルコネクター

ブルーセンサー BR をワンタッチで脱着！  
更に ECG ケーブル 2 or 3 セット付きで、複数の装置へ接続が可能です。  
ポリグラフとマッピング装置等、シングルリード線電極から複数の装置でモニタリングができます。  
(図は ECG ケーブル 3 セット (3 股) の型式『DNC-10310』です。)

型式	ECG ケーブル	ECG ケーブル長さ	コネクタ	用途
DNC-10210	10本×2セット付き(2股)	100cm	1.5mm DIN	12誘導用
DNC-10310	10本×3セット付き(3股)			

※販売単位：1台から

医療機器届出番号：13B2X0011700027

製品詳細は弊社ホームページをご覧くださいませ！

アクセス ▶▶▶



製造販売元

Something to Life **ETS** 株式会社 **メッツ**

〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mets-tokyo.jp  
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 http://www.mets-tokyo.jp

代理店